


Senzor inductiv

IFB3002-BNOG/ 6m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IF5543

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	NPN
Functii de iesire	normal închis
Distanță de comutare [mm]	2
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M12 x 1 / L = 35

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	18...36 DC
Consum de energie [mA]	7; (24 V)
Protecție la polaritate inversa	nu

Iesiri

Model electric	NPN
Functii de iesire	normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecvența de comutare DC [Hz]	800
Protecție la scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcina	nu

Raza de detecție

Distanță de comutare [mm]	2
Distanța reala de sesizare Sr [mm]	$2 \pm 10 \%$
Distanța de operare [mm]	0...1,6

Precizia / Devieri

Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr]	-10...10

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
------------------------------	----------

IF5224



Senzor inductiv

IFB3002-BNOG/ 6m

Protecție		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2		
	EN 55011	Clasa B	
Date mecanice			
Capsula	Formă constructivă filet		
Mod de instalare	montaj la același nivel		
Dimensiuni	[mm]	M12 x 1 / L = 35	
Desemnarea firului		M12 x 1	
Materiale		alama nichelată; PBT	
Afisaj / elemente de operare			
Display	Stare de funcționare		1 x LED, galben
Accesorii			
Articole livrate	piulite de blocare: 2		
Observații			
Unitate de ambalare	1 buc.		
Conectare electrică			
Cablul: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
Racord			



Culorile conecticii :

BN = maro
BU = albastru
BK = negru