


Senzor inductiv

IFB2002-ABOW/ 5mPPU

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare [mm]		2
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]		M12 x 1

Date electrice

Frecvența AC [Hz]		47...63
Tensiune de lucru [V]		80...250 AC
Clasa de protecție		II
Protecție la polaritate inversă		da

Iesiri

Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]		11
Curent sarcină minim [mA]		5
Curent de scurgere Max. [mA]		2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]		200
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]		900; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecvența de comutare AC [Hz]		25
Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcină		da

Raza de detecție

Distanță de comutare [mm]		2
---------------------------	--	---



Senzor inductiv

IFB2002-ABOW/ 5mPPU

Distanța reală de sesizare S_r [mm]	$2 \pm 10 \%$
Distanța de operare [mm]	0...1,6

Precizia / Devieri	
Histerezis [% din S_r]	3...15
Devierea punctului de comutare [% din S_r]	-15...15

Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...70
Protecție	IP 67

Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice	
Capsula	Formă constructivă filet
Mod de instalare	montaj la același nivel
Dimensiuni [mm]	M12 x 1
Desemnarea firului	M12 x 1
Materiale	alama cromat; PBT

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben


Accesorii	
Articole livrate	piulite de blocare: 2

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Cablul: 5 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Racord



Culorile conecticii :

BN = maro

BU = albastru