


Senzor inductiv

IFC-04-ARKG/V-L-S für Ventile

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	4
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M12 x 1 / L = 42

Aplicatie

Montaj	pentru valve; (38...63,5 (NW 40...65))
--------	--

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Clasa de protecție	III
Protecție la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	4,6
Curent sarcină minim [mA]	4
Curent de scurgere Max. [mA]	0,6
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	150
Frecvența de comutare DC [Hz]	1500
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da

Raza de detecție

Distanță de comutare [mm]	4
Distanța reala de sesizare Sr [mm]	4 ± 10 %



Senzor inductiv

IFC-04-ARKG/V-L-S für Ventile

Distanța de operare	[mm]	0...3,25
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Greutate	[g]	125
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	M12 x 1 / L = 42
Desemnarea firului		M12 x 1
Materiale		PBT; tinta: inox (1.4301 / 304)
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2
		tinta
Observații		
Observații		Nota:
		Senzorii sunt ajustați cu stegulețul tinta închis
		Dacă se utilizează un tip mai vechi de steguleț tinta, există riscul deteriorării mecanice a senzorului dacă nu este reglat corespunzător
Unitate de ambalare		1 buc.

Senzor inductiv

IFC-04-ARKG/V-L-S für Ventile

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x supapa de tip A DIN (DIN EN 175301-803)

