

Senzor inductiv

IFA3002-BPOG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IF5297

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	2
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M12 x 1

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Consum de energie [mA]	7; (24 V)
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	nu

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	1,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	400
Frecvența de comutare DC [Hz]	700
Protecție la scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcină	nu


IF5012



Senzor inductiv

IFA3002-BPOG

Raza de detectie	
Distanță de comutare [mm]	2
Distanța reală de sesizare S_r [mm]	$2 \pm 10 \%$
Distanța de operare [mm]	0...1,6
Precizia / Devieri	
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / AluminIU: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis [% din S_r]	3...15
Devierea punctului de comutare [% din S_r]	-10...10
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 67
Date mecanice	
Capsula	Formă constructivă filet
Mod de instalare	montaj la același nivel
Dimensiuni [mm]	M12 x 1
Desemnarea firului	M12 x 1
Materiale	alama nichelată; PBT
Accesorii	
Articole livrate	piulite de blocare: 2
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
CablU: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²	
Racord	



Culorile conecticii :	
BN =	maro
BU =	albastru
BK =	negru