


Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	4
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M12 x 1

Tensiune de lucru	[V]	18...36 DC
Consum de energie	[mA]	15; (24 V)
Protectie la polaritate inversa		da

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	125; (150 (...50 °C))
Frecventa de comutare DC [Hz]	400
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da


Distanță de comutare	[mm]	4
Distanța reala de sesizare Sr	[mm]	4 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...3,25



Senzor inductiv

IFB3004-BPKG/MS/20m

Precizia / Devieri			
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2	
Histerezis	[% din Sr]		3...15
Devierea punctului de comutare			-10...10
	[% din Sr]		
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	-25...80
Protectie			IP 67
Date mecanice			
Capsula		Formă constructivă filet	
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni		[mm]	M12 x 1
Desemnarea firului			M12 x 1
Materiale		alama nichelată; PBT	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii			
Articole livrate		piulite de blocare: 2	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
Cablu: 20 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
Racord			



BN = Culorile conecticii :
 BU = maro
 BK = albastru
 negru