


Senzor inductiv

IFC-04-ARKG/US-L-L für Ventile

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	4
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M12 x 1

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite
Montaj	pentru valve; (76...101,6 (NW 80...100))

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da

Iesiri

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	4,6
Curent sarcină minim [mA]	4
Curent de scurgere Max. [mA]	0,6
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	150
Frecvența de comutare DC [Hz]	1500



Senzor inductiv

IFC-04-ARKG/US-L-L für Ventile

Protecție la scurtcircuit	da	
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcină	da	
Raza de detecție		
Distanță de comutare	[mm]	4
Distanța reală de sesizare Sr	[mm]	4 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...3,25
Precizia / Devieri		
Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2	
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Capsula	Formă constructivă filet	
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni	[mm]	M12 x 1
Desemnarea firului	M12 x 1	
Materiale	PBT; tinta: inox (1.4301 / 304)	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2 tinta	
Observații		
Observații	Nota:	
	Senzorii sunt ajustați cu stegulețul tinta închis	
	Dacă se utilizează un tip mai vechi de steguleț tinta, există riscul deteriorării mecanice a senzorului dacă nu este reglat corespunzător	
Unitate de ambalare	1 buc.	



Senzor inductiv

IFC-04-ARKG/US-L-L für Ventile

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



Racord

