


Senzor inductiv

IFK3003BBPKG/M/K1/US-104-DPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IFC259

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	3
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M12 x 1 / L = 65

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite; Factor corecție K=1
Aplicatie	Pentru utilizare in masini-unelte, lichide de racire si lubrifianti

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	20
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curent de scurgere Max. [mA]	0,1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	2000
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	3
---------------------------	---



Senzor inductiv

IFK3003BBPKG/M/K1/US-104-DPS

Distanța reală de sesizare S_r [mm]	$3 \pm 10 \%$
Distanța de operare [mm]	0...2,4

Precizia / Devieri	
Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 1 / alama: 1 / Aluminu: 1 / Cupru: 1
Devierea punctului de comutare [% din S_r]	-10...10
Factor corecție K=1	da

Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...70
Protecție	IP 68; ("Coolant")

Date mecanice	
Capsula	Formă constructivă filet
Mod de instalare	montaj la același nivel
Dimensiuni [mm]	M12 x 1 / L = 65
Desemnarea firului	M12 x 1
Materiale	Capsula: inox (1.4404 / 316L); fata activa: LCP

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	4 x 90° LED, galben

Accesorii	
Articole livrate	piulite de blocare: 2

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit





Senzor inductiv

IFK3003BBPKG/M/K1/US-104-DPS

Racord

