




Senzor inductiv

IGA3005-BPKG/LS-400-LPS    RT

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IGS208  
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Model electric            | PNP                      |
| Functii de iesire         | normal deschis           |
| Distanță de comutare [mm] | 5                        |
| Capsula                   | Formă constructivă filet |
| Dimensiuni [mm]           | M18 x 1                  |

Date electrice

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Tensiune de lucru [V]           | 10...36 DC |
| Clasa de protecție              | II         |
| Protecție la polaritate inversa | da         |

Iesiri

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Model electric                                        | PNP                  |
| Functii de iesire                                     | normal deschis       |
| Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5                  |
| Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]     | 250                  |
| Frecventa de comutare DC [Hz]                         | 700                  |
| Protecție la scurtcircuit                             | da                   |
| Tipul protecției la scurt-circuit                     | pe bază de impulsuri |
| Protecție suprasarcina                                | da                   |



## Senzor inductiv

IGA3005-BPKG/LS-400-LPS RT

| Raza de detectie                                                                    |                      |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Distanță de comutare                                                                | [mm]                 | 5                                                                   |
| Distanța reală de sesizare Sr                                                       | [mm]                 | 5 ± 10 %                                                            |
| Distanța de operare                                                                 | [mm]                 | 0...4,05                                                            |
| Precizia / Devieri                                                                  |                      |                                                                     |
| Factor de corectie                                                                  |                      | oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
| Histerezis                                                                          | [% din Sr]           | 1...15                                                              |
| Devierea punctului de comutare                                                      | [% din Sr]           | -10...10                                                            |
| Condițiile mediului                                                                 |                      |                                                                     |
| Temperatură de ambianță                                                             | [°C]                 | -25...80                                                            |
| Protectie                                                                           |                      | IP 67                                                               |
| Teste / certificari                                                                 |                      |                                                                     |
| Ecranare electromagnetică                                                           | EN 60947-5-2         |                                                                     |
|                                                                                     | EN 55011             | Clasa B                                                             |
| Date mecanice                                                                       |                      |                                                                     |
| Capsula                                                                             |                      | Formă constructivă filet                                            |
| Mod de instalare                                                                    |                      | montaj la același nivel                                             |
| Dimensiuni                                                                          | [mm]                 | M18 x 1                                                             |
| Desemnarea firului                                                                  |                      | M18 x 1                                                             |
| Materiale                                                                           |                      | alama nichelată; PBT                                                |
| Afisaj / elemente de operare                                                        |                      |                                                                     |
| Display                                                                             | Stare de funcționare | 1 x LED, roșu                                                       |
| Accesorii                                                                           |                      |                                                                     |
| Articole livrate                                                                    |                      | piulite de blocare: 2                                               |
| Observații                                                                          |                      |                                                                     |
| Unitate de ambalare                                                                 |                      | 1 buc.                                                              |
| Conectare electrică - mufa                                                          |                      |                                                                     |
| Conector: 1 x 7/8"; codificare: A                                                   |                      |                                                                     |
|  |                      |                                                                     |



## Senzor inductiv

IGA3005-BPKG/LS-400-LPS RT

### Racord

