




Senzor inductiv

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului	
Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	8
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M18 x 1
Aplicatie	
Caracteristici speciale	Distanță de comutare mare; ajutor optic de reglare
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	nu
Iesiri	
Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	5
Curent sarcină minim [mA]	5
Curent de scurgere Max. [mA]	1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	100



Senzor inductiv

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Protecție la scurtcircuit		nu	
Protecție suprasarcină		nu	
Raza de detecție			
Distanță de comutare		[mm]	8
Distanța de operare		[mm]	0...6,48
Distanță de comutare mare		da	
Precizia / Devieri			
Histerezis		[% din Sr]	3...15
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	-25...70
Protecție		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	Clasa B
		EN 55011	
Date mecanice			
Capsula		Formă constructivă filet	
Mod de instalare		montaj la același nivel	
Dimensiuni		[mm]	M18 x 1
Desemnarea firului		M18 x 1	
Materiale		alama; PES; acoperit PTFE	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, roșu
		ajutor de setare	1 x LED, verde
Ajutor optic de reglare		da	
Accesorii			
Articole livrate		piulite de blocare: 2	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică - mufa			
Cablul: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm²			
Conector: 1 x M12; codificare: A			




IG5934



Senzor inductiv

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Racord



BK =

Culorile conecticii :
negru