IG5567


Senzor inductiv

IGA3005-BPOG/US-100-DPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IG5568

Țineți seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



CE

Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare	[mm]	5
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 76
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Consum de energie	[mA]	5; (24 V)
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		nu
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	200
Frecventa de comutare DC	[Hz]	500
Protecție la scurtcircuit		nu
Protectie suprasarcina		nu
Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	5
Distanta reala de sesizare Sr	[mm]	5 ± 10 %
Distanta de operare	[mm]	0...4,05
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	1...15

IG5567

Senzor inductiv

IGA3005-BPOG/US-100-DPS

Devierea punctului de comutare [% din Sr]		-10...10	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță [°C]		-25...80	
Protectie		IP 65	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2		
	EN 55011	Clasa B	
Date mecanice			
Capsula		Formă constructivă filet	
Mod de instalare		montaj la acelaşi nivel	
Dimensiuni [mm]		M18 x 1 / L = 76	
Desemnarea firului		M18 x 1	
Materiale		alama nichelată; PBT	
Afisaj / elemente de operare			
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben	
Accesorii			
Articole livrate		piulite de blocare: 2	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică - mufa			

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

