


Senzor inductiv cu interfata AS-i

IGA2008-ASI/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IGC235

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	AS-i
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanță de comutare [mm]	8
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M18 x 1

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie [mA]	< 25
Protecție la polaritate inversa	nu

Iesiri

Model electric	AS-i
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Protecție la scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcina	nu

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	8
Distanța reală de sesizare S_r [mm]	$8 \pm 10 \%$
Distanța de operare [mm]	0...6,48



Senzor inductiv cu interfata AS-i

IGA2008-ASI/US-100

Precizia / Devieri		
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,72 / Aluminiiu: 0,42 / Cupru: 0,4	
Histerezis	[% din Sr]	5
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protectie	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Capsula	Formă constructivă filet	
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1
Desemnarea firului	M18 x 1	
Materiale	PBT; fata activa: PPE; prindere: PPS	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	4 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	piulite de blocare: 2	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică - mufa		
Conector: 1 x M12; codificare: A		
		



Senzor inductiv cu interfata AS-i

IGA2008-ASI/US-100

Racord

