


## Senzor inductiv

IGK3008-BPKG/US-104



## Caracteristicile produsului

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Model electric            | PNP                      |
| Functii de iesire         | normal deschis           |
| Distanță de comutare [mm] | 8                        |
| Capsula                   | Formă constructivă filet |
| Dimensiuni [mm]           | M18 x 1 / L = 60         |

## Aplicatie

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Caracteristici speciale | contacte aurite |
|-------------------------|-----------------|

## Date electrice

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Tensiune de lucru [V]           | 10...30 DC |
| Consum de energie [mA]          | < 10       |
| Clasa de protecție              | II         |
| Protecție la polaritate inversă | da         |

## Iesiri

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Model electric                                        | PNP            |
| Functii de iesire                                     | normal deschis |
| Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5            |
| Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]     | 200            |
| Frecvența de comutare DC [Hz]                         | 300            |
| Protecție la scurtcircuit                             | da             |
| Protecție suprasarcină                                | da             |

## Raza de detecție

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Distanță de comutare [mm]          | 8        |
| Distanța reală de sesizare Sr [mm] | 8 ± 10 % |
| Distanța de operare [mm]           | 0...6,48 |

## Precizia / Devieri

|                                  |                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Factor de corecție               | oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
| Histerezis [% din Sr]            | 3...15                                                              |
| Devierirea punctului de comutare | -10...10                                                            |



## Senzor inductiv

IGK3008-BPKG/US-104

[% din Sr]

## Condițiile mediului

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| Temperatură de ambianță | [°C] | -25...70 |
| Protecție               |      | IP 67    |

## Teste / certificari

|                            |              |         |
|----------------------------|--------------|---------|
| Ecranare electromagnetică  | EN 60947-5-2 |         |
|                            | EN 55011     | Clasa B |
| MTTF                       | [ani]        | 1853    |
| Software încorporat inclus |              | da      |

## Date mecanice

|                    |      |                                                                                                                   |
|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Greutate           | [g]  | 46                                                                                                                |
| Capsula            |      | Formă constructivă filet                                                                                          |
| Mod de instalare   |      | nu se poate monta îngropat                                                                                        |
| Dimensiuni         | [mm] | M18 x 1 / L = 60                                                                                                  |
| Desemnarea firului |      | M18 x 1                                                                                                           |
| Materiale          |      | alama strat alb bronz; fata activa: PBT portocaliu; Indicator LED: PEI; piulite de blocare: alama strat alb bronz |

## Afisaj / elemente de operare

|         |                      |                 |
|---------|----------------------|-----------------|
| Display | Stare de funcționare | 4 x LED, galben |
|---------|----------------------|-----------------|

## Accesorii

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Articole livrate | piulite de blocare: 2 |
|------------------|-----------------------|

## Observații

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

## Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit





## Senzor inductiv

IGK3008-BPKG/US-104

### Racord

