


## Senzor inductiv

IIB2010-AROG/UP

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: II5697

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



## Caracteristicile produsului

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Model electric            | PNP/NPN                  |
| Functii de iesire         | normal deschis           |
| Distanță de comutare [mm] | 10                       |
| Capsula                   | Formă constructivă filet |
| Dimensiuni [mm]           | M30 x 1,5                |

## Date electrice

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Tensiune de lucru [V]           | 10...36 DC |
| Protecție la polaritate inversă | da         |

## Iesiri

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Model electric                                        | PNP/NPN              |
| Functii de iesire                                     | normal deschis       |
| Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 4,6                  |
| Curent sarcină minim [mA]                             | 4                    |
| Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]     | 100                  |
| Frecvența de comutare DC [Hz]                         | 460                  |
| Protecție la scurtcircuit                             | da                   |
| Tipul protecției la scurt-circuit                     | pe bază de impulsuri |
| Protecție suprasarcină                                | da                   |



## Senzor inductiv

IIB2010-AROG/UP

| Raza de detectie               |                      |                                                                     |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Distanță de comutare           | [mm]                 | 10                                                                  |
| Distanța reala de sesizare Sr  | [mm]                 | 10 ± 10 %                                                           |
| Distanța de operare            | [mm]                 | 0...8,1                                                             |
| Precizia / Devieri             |                      |                                                                     |
| Factor de corectie             |                      | oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
| Histerezis                     | [% din Sr]           | 3...15                                                              |
| Devierea punctului de comutare | [% din Sr]           | -10...10                                                            |
| Condițiile mediului            |                      |                                                                     |
| Temperatură de ambianță        | [°C]                 | -25...80                                                            |
| Protectie                      |                      | IP 65                                                               |
| Teste / certificari            |                      |                                                                     |
| Ecranare electromagnetica      | EN 60947-5-2         |                                                                     |
|                                | EN 55011             | Clasa B                                                             |
| Date mecanice                  |                      |                                                                     |
| Capsula                        |                      | Formă constructivă filet                                            |
| Mod de instalare               |                      | montaj la același nivel                                             |
| Dimensiuni                     | [mm]                 | M30 x 1,5                                                           |
| Desemnarea firului             |                      | M30 x 1,5                                                           |
| Materiale                      |                      | alama nichelată; fata activa: PBT                                   |
| Afisaj / elemente de operare   |                      |                                                                     |
| Display                        | Stare de funcționare | 1 x LED, galben                                                     |
| Accesorii                      |                      |                                                                     |
| Articole livrate               |                      | piulite de blocare: 2                                               |
| Observații                     |                      |                                                                     |
| Unitate de ambalare            |                      | 1 buc.                                                              |

# II5681




## Senzor inductiv

IIB2010-AROG/UP

### Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Racord



BK =

Culorile conecticii :  
negru