




Senzor inductiv

IIB2022-AROG/UP/2LED/3M/PH

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IIS709
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului	
Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	22
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5
Aplicatie	
Caracteristici speciale	Distanță de comutare mare; ajutor optic de reglare
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	nu
Iesiri	
Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	5
Curent sarcină minim [mA]	5
Curent de scurgere Max. [mA]	1



Senzor inductiv

IIB2022-AROG/UP/2LED/3M/PH

Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	100
Frecvența de comutare DC	[Hz]	100
Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcină		nu

Raza de detecție		
Distanță de comutare	[mm]	22
Distanța de operare	[mm]	0...17,6
Distanță de comutare mare		da

Precizia / Devieri		
Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis	[% din Sr]	1...15

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 67

Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice		
Greutate	[g]	235,5
Capsula		Formă constructivă filet
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5
Desemnarea firului		M30 x 1,5
Materiale		alama strat alb bronz; PBT

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, roșu
	ajutor de setare	1 x LED, verde
Ajutor optic de reglare		da

Accesorii		
Articole livrate		piulite de blocare: 2

Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

II5803



Senzor inductiv

IIB2022-AROG/UP/2LED/3M/PH

Conectare electrică

Cablu: 3 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Racord



BK =

Culorile conecticii :
negru