


Senzor inductiv

IIA2010-ASI /US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IIC220

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	AS-i
Distanță de comutare [mm]	10
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5 / L = 78

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	26,5...31,6 DC
Consum de energie [mA]	< 30
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	da

Iesiri

Model electric	AS-i
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină	da

Raza de detecție

Distanță de comutare [mm]	10
---------------------------	----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...70
Protecție	IP 67

Teste / certificări

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Clasificare AS-i

Configurație I/O AS-i [hex]	1
-----------------------------	---



Senzor inductiv

IIA2010-ASI /US-100

Cod ID AS-i	[hex]	1				
Certificat AS-i		02901				
Încărcare a biților de date		Denumire	semnal de comutare	zona sigura	Pregatit pentru operare	Nefolosit

Date mecanice

Capsula	Formă constructivă filet
Mod de instalare	montaj la același nivel
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5 / L = 78
Desemnarea firului	M30 x 1,5
Materiale	alama strat alb bronz; fata activa: PBT

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	domeniu nesigur	1 x LED, roșu bobina senzorului are cablul intrerupt, bobina senzorului este in scurt-circuit Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

Accesorii

Articole livrate	piulite de blocare: 2
------------------	-----------------------

Observații

Observații	gama asigurata: aprox. 10...80 % al Sn
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

