
IG6003

Senzor inductiv

IGK3004-BPKG/0,8MZHUS100DPSACI

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



CE

Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare	[mm]	4
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1
Aplicatie		
Mediu		insensibil la aşchii de aluminiu
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Consum de energie	[mA]	15; (24 V)
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare	[mA]	250
Frecventa de comutare DC	[Hz]	60
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protectiei la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina		da
Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	4
Distanta reala de sesizare Sr	[mm]	4 ± 10 %
Distanta de operare	[mm]	0...3,25

IG6003

Senzor inductiv

IGK3004-BPKG/0,8MZHUS100DPSACI

Precizia / Devieri			
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3	
Histerezis	[% din Sr]	3...15	
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80	
Protectie		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Clasa B
Date mecanice			
Capsula		Formă constructivă filet	
Mod de instalare		montaj la acelaşi nivel	
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1	
Desemnarea firului		M18 x 1	
Materiale		alama strat alb bronz; PBT; ceramică	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, roşu
Accesorii			
Articole livrate		piulite de blocare: 2	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	

Conectare electrică - mufa

Cablu: 0,8 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Conector: 1 x M12; codificare: A



IG6003

Senzor inductiv

IGK3004-BPKG/0,8MZHUS100DPSACI

Racord

