IG6006


Senzor inductiv

IGK2008BFRKG/2LED/US-104-IRF/R

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IG5953

Țineți seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP/NPN
Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanță de comutare	[mm]	8
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Aplicatie		
Caracteristici speciale		Distanță de comutare mare; ajutor optic de reglare
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP/NPN
Functii de iesire		normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	4,6
Curent sarcină minim	[mA]	4
Curent de scurgere Max.	[mA]	1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	100
Frecventa de comutare DC	[Hz]	250
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protectiei la scurt-circuit		pe bază de impulsuri

IG6006

Senzor inductiv

IGK2008BFRKG/2LED/US-104-IRF/R

Protectie suprasarcina		da	
Raza de detectie			
Distanță de comutare	[mm]	8	
Distanta de operare	[mm]	0...6,48	
Distanță de comutare mare		da	
Precizia / Devieri			
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,45 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,33	
Histerezis	[% din Sr]	3...20	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70	
Protectie		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Clasa B
Date mecanice			
Capsula		Formă constructivă filet	
Mod de instalare		montaj la acelaşi nivel	
Dimensiuni	[mm]	M18 x 1 / L = 72	
Desemnarea firului		M18 x 1	
Materiale		alama strat alb bronz; fata activa: PBT; Indicator LED: PA	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	4 x 90° LED, roşu
		ajutor de setare	1 x LED, roşu
Ajutor optic de reglare		da	
Accesorii			
Articole livrate		piulite de blocare: 2	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	

IG6006

Senzor inductiv

IGK2008BFRKG/2LED/US-104-IRF/R

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A



