


Senzor inductiv

IIK3010UBPKG/K1/SC/US-104-DPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IIW200

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	10
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5 / L = 65

Aplicatie

Caracteristici speciale	Factor corecție K=1; Imun la camp electromagnetic
Imun la camp electromagnetic	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	15; (24 V)
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	3
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	50
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	10
---------------------------	----



Senzor inductiv

IIK3010UBPKG/K1/SC/US-104-DPS

Distanța reală de sesizare Sr [mm]	10 ± 10 %
Distanța de operare [mm]	0...8,1

Precizia / Devieri	
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 1,1 / alama: 1,1 / Aluminu: 1,1 / Cupru: 1,1
Histerezis [% din Sr]	3...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr]	-10...10
Factor corecție K=1	da

Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...70
Protecție	IP 67

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice	
Capsula	Formă constructivă filet
Mod de instalare	montaj la același nivel
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5 / L = 65
Desemnarea firului	M30 x 1,5
Materiale	alama acoperit PTFE ; fata activa: PPS acoperit PTFE

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben

Accesorii	
Articole livrate	piulite de blocare: 2

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A



II5892



Senzor inductiv

IIK3010UBPKG/K1/SC/US-104-DPS

Racord

