


## IIA3010-APOG/V4A

Article alternative: II5260

Tineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Model electric            | PNP                      |
| Functii de iesire         | normal închis            |
| Distanță de comutare [mm] | 10                       |
| Capsula                   | Formă constructivă filet |
| Dimensiuni [mm]           | M30 x 1,5 / L = 81       |

|                                 |      |            |
|---------------------------------|------|------------|
| Tensiune de lucru               | [V]  | 10...55 DC |
| Consum de energie               | [mA] | 7; (24 V)  |
| Clasa de protectie              |      | II         |
| Protectie la polaritate inversa |      | nu         |

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Model electric                                           | PNP           |
| Functii de iesire                                        | normal închis |
| Caderea de tensiune Max. a<br>iesirii de comutare DC [V] | 1             |
| Curentul permanent pe<br>iesirea de comutare DC [mA]     | 400           |
| Frecventa de comutare DC [Hz]                            | 50            |
| Protecție la scurtcircuit                                | nu            |
| Protectie suprasarcina                                   | nu            |

|                               |      |           |
|-------------------------------|------|-----------|
| Distanță de comutare          | [mm] | 10        |
| Distanța reală de sesizare Sr | [mm] | 10 ± 10 % |
| Distanța de operare           | [mm] | 0...8,1   |

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Factor de corectie    | oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
| Histerezis [% din Sr] | 1...15                                                             |



## Senzor inductiv

IIA3010-APOG/V4A

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Devierea punctului de comutare | -10...10 |
| [% din Sr]                     |          |

## Condițiile mediului

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Temperatură de ambianță [°C] | -25...80 |
| Protecție                    | IP 67    |

## Date mecanice

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Capsula            | Formă constructivă filet  |
| Mod de instalare   | montaj la același nivel   |
| Dimensiuni [mm]    | M30 x 1,5 / L = 81        |
| Desemnarea firului | M30 x 1,5                 |
| Materiale          | inox (1.4571/316Ti ); PBT |

## Afisaj / elemente de operare

|         |                      |                 |
|---------|----------------------|-----------------|
| Display | Stare de funcționare | 1 x LED, galben |
|---------|----------------------|-----------------|

## Accesorii

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Articole livrate | piulite de blocare: 2 |
|------------------|-----------------------|


## Observații

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

## Conectare electrică

Cablul: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

## Racord



|      |                       |
|------|-----------------------|
|      | Culorile conecticii : |
| BK = | negru                 |
| BN = | maro                  |
| BU = | albastru              |