II5100


Senzor inductiv

IIA3010-BPOG/V4A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: II5807

Țineți seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare	[mm]	10
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...55 DC
Consum de energie	[mA]	7; (24 V)
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		nu
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	400
Frecventa de comutare DC	[Hz]	50
Protecție la scurtcircuit		nu
Protectie suprasarcina		nu
Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	10
Distanta reala de sesizare Sr	[mm]	10 ± 10 %
Distanta de operare	[mm]	0...8,1
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	1...15

II5100


Senzor inductiv

IIA3010-BPOG/V4A

Devierea punctului de comutare [% din Sr]			-10...10
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]		-25...80
Protectie			IP 67
Date mecanice			
Capsula			Formă constructivă filet
Mod de instalare			montaj la acelaşi nivel
Dimensiuni	[mm]		M30 x 1,5 / L = 81
Desemnarea firului			M30 x 1,5
Materiale			inox (1.4571/316Ti); PBT
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii			
Articole livrate			piulite de blocare: 2
Observații			
Unitate de ambalare			1 buc.
Conectare electrică			

Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Racord



	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru