

Senzor inductiv

IIA2015-BBOW/10m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Functii de iesire		normal închis
Distanță de comutare [mm]		15
Capsula		Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]		M30 x 1,5

Date electrice

Frecvența AC [Hz]		47...63
Tensiune de lucru [V]		20...250 AC
Clasa de protecție		II
Protecție la polaritate inversă		nu

Iesiri

Functii de iesire		normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V]		5,5
Curent sarcină minim [mA]		5
Curent de scurgere Max. [mA]		2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare AC [mA]		300; (500 (...50 °C))
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]		2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frecvența de comutare AC [Hz]		20
Protecție la scurtcircuit		nu
Protecție suprasarcină		nu

Raza de detecție


Distanță de comutare [mm]		15
---------------------------	--	----



Senzor inductiv

IIA2015-BBOW/10m

Distanța reală de sesizare S_r [mm]	15 ± 10 %
Distanța de operare [mm]	0...12,1
Precizia / Devieri	
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din S_r]	1...15
Devierea punctului de comutare [% din S_r]	-10...10
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 67
Date mecanice	
Capsula	Formă constructivă filet
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5
Desemnarea firului	M30 x 1,5
Materiale	alama nichelată; PBT
Afisaș / elemente de operare	
Display	Stare de funcționare 1 x LED, galben
Accesorii	
Articole livrate	piulite de blocare: 2
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică	
Cablul: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²	
Racord	



BN = Culoarele conectării :
maro
BU = albastru