


Senzor inductiv

IIB3015-BPKG



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	15
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5 / L = 45

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	18...36 DC
Consum de energie [mA]	15; (24 V)
Clasa de protecție	III
Protecție la polaritate inversă	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	125; (150 (...50 °C))
Frecvența de comutare DC [Hz]	250
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină	da

Raza de detecție

Distanță de comutare [mm]	15
Distanța reală de sesizare Sr [mm]	15 ± 10 %
Distanța de operare [mm]	0...12,15

Precizia / Devieri

Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr]	1...15



Senzor inductiv

IIB3015-BPKG

Devierea punctului de comutare	
[% din Sr]	-10...10

Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță	[°C]
	-25...80
Protecție	IP 67

Teste / certificari	
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2
MTTF	[ani]
	901

Date mecanice	
Greutate	[g]
	210,5
Capsula	Formă constructivă filet
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]
	M30 x 1,5 / L = 45
Desemnarea firului	M30 x 1,5
Materiale	alama nichelată; fata activa: PBT

Afisaj / elemente de operare	
Display	Stare de funcționare
	1 x LED, galben


Accesorii	
Articole livrate	piulite de blocare: 2

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică	
----------------------------	--

Cablul: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Racord



Culorile conecticii :

BN = maro

BU = albastru

BK = negru