


## Senzor inductiv

IIB3015-APOG/MS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



## Caracteristicile produsului

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Model electric            | PNP                      |
| Functii de iesire         | normal închis            |
| Distanță de comutare [mm] | 15                       |
| Capsula                   | Formă constructivă filet |
| Dimensiuni [mm]           | M30 x 1,5                |

## Date electrice

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Tensiune de lucru [V]           | 18...36 DC |
| Consum de energie [mA]          | 15; (24 V) |
| Clasa de protecție              | II         |
| Protecție la polaritate inversă | nu         |

## Iesiri

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Model electric                                        | PNP                   |
| Functii de iesire                                     | normal închis         |
| Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5                   |
| Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]     | 125; (150 (...50 °C)) |
| Frecvența de comutare DC [Hz]                         | 250                   |
| Protecție la scurtcircuit                             | nu                    |
| Protecție suprasarcină                                | nu                    |

## Raza de detecție


|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Distanță de comutare [mm]          | 15        |
| Distanța reală de sesizare Sr [mm] | 10 ± 10 % |
| Distanța de operare [mm]           | 0...8,1   |



## Senzor inductiv

IIB3015-APOG/MS

| Precizia / Devieri             |                                                                     |                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Factor de corectie             | oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |                 |
| Histerezis                     | [% din Sr]                                                          | 1...15          |
| Devierea punctului de comutare | [% din Sr]                                                          | -10...10        |
| Condițiile mediului            |                                                                     |                 |
| Temperatură de ambianță        | [°C]                                                                | -25...80        |
| Protectie                      |                                                                     | IP 67           |
| Date mecanice                  |                                                                     |                 |
| Capsula                        | Formă constructivă filet                                            |                 |
| Mod de instalare               | nu se poate monta îngropat                                          |                 |
| Dimensiuni                     | [mm]                                                                | M30 x 1,5       |
| Desemnarea firului             |                                                                     | M30 x 1,5       |
| Materiale                      | alama nichelată; PBT                                                |                 |
| Afisaj / elemente de operare   |                                                                     |                 |
| Display                        | Stare de funcționare                                                | 1 x LED, galben |
| Accesorii                      |                                                                     |                 |
| Articole livrate               | piulite de blocare: 2                                               |                 |
| Observații                     |                                                                     |                 |
| Unitate de ambalare            | 1 buc.                                                              |                 |
| Conectare electrică            |                                                                     |                 |
| Cablul: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²  |                                                                     |                 |
| Racord                         |                                                                     |                 |



BN =                      Culoarele conecticii :  
 BU =                      maro  
 BK =                      albastru  
                               negru