


Senzor inductiv

IIB2022-AROG/UP/2LED/5M/PH

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	22
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5

Aplicatie

Caracteristici speciale	Distanță de comutare mare; ajutor optic de reglare
-------------------------	--

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversă	nu

Iesiri

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	5
Curent sarcină minim [mA]	5
Curent de scurgere Max. [mA]	1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecvența de comutare DC [Hz]	100
Protecție la scurtcircuit	nu



Senzor inductiv

IIB2022-AROG/UP/2LED/5M/PH

Protectie suprasarcina		nu	
Raza de detectie			
Distanță de comutare		[mm]	22
Distanța de operare		[mm]	0...17,6
Distanță de comutare mare		da	
Precizia / Devieri			
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2	
Histerezis		[% din Sr]	1...15
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță		[°C]	-25...70
Protectie		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	Clasa B
		EN 55011	
Date mecanice			
Capsula		Formă constructivă filet	
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni		[mm]	M30 x 1,5
Desemnarea firului		M30 x 1,5	
Materiale		alama strat alb bronz; PBT	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, roșu
		ajutor de setare	1 x LED, verde
Ajutor optic de reglare		da	
Accesorii			
Articole livrate		piulite de blocare: 2	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	

II5896



Senzor inductiv

IIB2022-AROG/UP/2LED/5M/PH

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR, gri, Ø 5,4 mm; 2 x 0,34 mm²

Racord



BK =

Culorile conecticii :
negru