




Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	100
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	400 x 100 x 30

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	12...36 DC
Consum de energie [mA]	< 7

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	2

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	100
Distanța de sesizare reglabila	da



Senzor inductiv

Distanța de sesizare implicită [mm] setată din fabrică	100
Distanța reală de sesizare S_r [mm]	$100 \pm 10 \%$

Precizia / Devieri	
Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din S_r]	< 15
Devierea punctului de comutare [% din S_r]	-15...15

Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-20...70
Protecție	IP 65


Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice	
Carcasa	rectangular
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat
Dimensiuni [mm]	400 x 100 x 30
Materiale	PVC

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică	
Cablul: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²	
Racord	



	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru