


## Senzor inductiv

IIA3015-APOG/V4A/ 6m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



## Caracteristicile produsului

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Model electric            | PNP                      |
| Functii de iesire         | normal închis            |
| Distanță de comutare [mm] | 15                       |
| Capsula                   | Formă constructivă filet |
| Dimensiuni [mm]           | M30 x 1,5 / L = 81       |

## Date electrice

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Tensiune de lucru [V]           | 10...55 DC |
| Consum de energie [mA]          | < 7        |
| Clasa de protecție              | II         |
| Protecție la polaritate inversă | nu         |

## Iesiri

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Model electric                                        | PNP           |
| Functii de iesire                                     | normal închis |
| Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 1             |
| Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]     | 400           |
| Frecvența de comutare DC [Hz]                         | 50            |
| Protecție la scurtcircuit                             | nu            |
| Protecție suprasarcină                                | nu            |

## Raza de detecție

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Distanță de comutare [mm]          | 15        |
| Distanța reală de sesizare Sr [mm] | 15 ± 10 % |
| Distanța de operare [mm]           | 0...12,1  |

## Precizia / Devieri


|                                             |                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Factor de corecție                          | oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2 |
| Histerezis [% din Sr]                       | 3...15                                                              |
| Devierirea punctului de comutare [% din Sr] | -10...10                                                            |



## Senzor inductiv

IIA3015-APOG/V4A/ 6m

| Condițiile mediului           |                      |                                       |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Temperatură de ambianță       | [°C]                 | -25...80                              |
| Protectie                     |                      | IP 67                                 |
| Date mecanice                 |                      |                                       |
| Capsula                       |                      | Formă constructivă filet              |
| Mod de instalare              |                      | nu se poate monta îngropat            |
| Dimensiuni                    | [mm]                 | M30 x 1,5 / L = 81                    |
| Desemnarea firului            |                      | M30 x 1,5                             |
| Materiale                     |                      | inox (1.4571/316Ti); fata activa: PBT |
| Afisaj / elemente de operare  |                      |                                       |
| Display                       | Stare de funcționare | 1 x LED, galben                       |
| Accesorii                     |                      |                                       |
| Articole livrate              |                      | piulite de blocare: 2                 |
| Observații                    |                      |                                       |
| Unitate de ambalare           |                      | 1 buc.                                |
| Conectare electrică           |                      |                                       |
| Cablul: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |                      |                                       |
| Racord                        |                      |                                       |



BK =                   Culorile conecticii :  
 BN =                   negru  
 BU =                   maro  
                           albastru