




Senzor inductiv

IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		complementar
Distanță de comutare [mm]		15
Carcasa		rectangular
Dimensiuni [mm]		40 x 40 x 66
Aplicatie		
Caracteristici speciale		Factor corecție K=1
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		10...36 DC
Consum de energie [mA]		20; (24 V)
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		complementar

**Senzor inductiv**

IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA

Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250
Frecventa de comutare DC	[Hz]	300
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da

Raza de detecție

Distanță de comutare	[mm]	15
----------------------	------	----

Precizia / Devieri

Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 1,05 / alama: 1,05 / Aluminu: 1,05 / Cupru: 1,05	
Factor corecție K=1		da

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice

Carcasa		rectangular
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	40 x 40 x 66
Materiale		alama nichelată; PES; PC

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Accesorii

Articole livrate	Brățară de montaj: 1
	Cheie hexagonală: 1

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A



IM5074



Senzor inductiv

IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA

Racord

