IM5078


Senzor inductiv

IMC4020BCPKG/K1/US-100-DPA

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IM5132

Țineți seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		complementar
Distanță de comutare	[mm]	20
Carcasa		rectangular
Dimensiuni	[mm]	40 x 40 x 66
Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite; Factor corecție K=1
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Consum de energie	[mA]	20; (24 V)
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP

IM5078

Senzor inductiv

IMC4020BCPKG/K1/US-100-DPA

Functii de iesire			complementar
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]		2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]		250
Frecventa de comutare DC	[Hz]		200
Protecție la scurtcircuit			da
Tipul protectiei la scurt-circuit			pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina			da
Raza de detectie			
Distanță de comutare	[mm]		20
Distanta reala de sesizare Sr	[mm]		20 ± 10 %
Distanta de operare	[mm]		0...16,2
Precizia / Devieri			
Factor de corectie			oțel: 1 / Oțel inox: 1,1 / alama: 1,1 / Aluminiu: 1,1 / Cupru: 1,1
Histerezis	[% din Sr]		3...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]		-10...10
Factor corecție K=1			da
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]		-25...70
Protectie			IP 67
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Clasa B
Date mecanice			
Carcasa			rectangular
Mod de instalare			montaj la acelaşi nivel
Dimensiuni	[mm]		40 x 40 x 66
Materiale			Capsula: PPE; fata activa: PPE; prindere: PPS
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
		Operare	1 x LED, verde
Accesorii			
Articole livrate			Brățară de montaj: 1
			Cheie hexagonală: 1
Observații			
Unitate de ambalare			1 buc.

IM5078

Senzor inductiv

IMC4020BCPKG/K1/US-100-DPA

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



Racord

