




Senzor inductiv

IMC4020BCPKG/US-100-DPA

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IM5123

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	complementar
Distanță de comutare [mm]	20
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	40 x 40 x 66

Aplicatie

Caracteristici speciale	contacte aurite
-------------------------	-----------------

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	20; (24 V)
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
----------------	-----



Senzor inductiv

IMC4020BCPKG/US-100-DPA

Functii de iesire		complementar	
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5	
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250	
Frecventa de comutare DC	[Hz]	100	
Protecție la scurtcircuit		da	
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina		da	
Raza de detectie			
Distanță de comutare	[mm]	20	
Distanța reala de sesizare Sr	[mm]	20 ± 10 %	
Distanța de operare	[mm]	0...16,2	
Precizia / Devieri			
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,8 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3	
Histerezis	[% din Sr]	3...15	
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10	
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70	
Protecție		IP 67	
Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2		
Date mecanice			
Carcasa		rectangular	
Mod de instalare		montaj la același nivel	
Dimensiuni	[mm]	40 x 40 x 66	
Materiale		Capsula: PPE; fata activa: PPE; Capac conexiuni: Zinc turnat sub presiune; prindere: Zinc turnat sub presiune	
Afisaj / elemente de operare			
Display	Stare de funcționare		1 x LED, galben
	Operare		1 x LED, verde
Accesorii			
Articole livrate		Brățară de montaj: 1	
		Cheie hexagonală: 1	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	

IM5087



Senzor inductiv

IMC4020BCPKG/US-100-DPA

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



Racord

