


Senzor inductiv

IIB3010-APOG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: II5452

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal închis
Distanță de comutare [mm]	10
Capsula	Formă constructivă filet
Dimensiuni [mm]	M30 x 1,5 / L = 45

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	18...36 DC
Consum de energie [mA]	10; (24 V)
Clasa de protecție	II
Protecție la polaritate inversa	nu

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecvența de comutare DC [Hz]	300
Protecție la scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcina	nu

Raza de detecție

Distanță de comutare [mm]	10
Distanța reala de sesizare Sr [mm]	10 ± 10 %
Distanța de operare [mm]	0...8,1

Precizia / Devieri

Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare	-10...10



Senzor inductiv

IIB3010-APOG

[% din Sr]

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -25...80

Protecție IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică EN 60947-5-2

EN 55011

Clasa B

Date mecanice

Capsula Formă constructivă filet

Mod de instalare montaj la același nivel

Dimensiuni [mm] M30 x 1,5 / L = 45

Desemnarea firului M30 x 1,5

Materiale alama nichelată; PBT

Afisaj / elemente de operare

Display Stare de funcționare 1 x LED, galben

Accesorii

Articole livrate piulite de blocare: 2


Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

Conectare electrică

Cablul: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Racord



Culorile conecticii :

BN = maro

BU = albastru

BK = negru