




Senzor inductiv

IMC2015-ARKG/0,15/PUR/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului	
Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	15
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	40 x 40 x 66
Aplicatie	
Caracteristici speciale	contacte aurite
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Protectie la polaritate inversa	da
Iesiri	
Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis



Senzor inductiv

IMC2015-ARKG/0,15/PUR/US

Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	4,6
Curent sarcină minim	[mA]	4
Curent de scurgere Max.	[mA]	0,8
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	100
Frecvența de comutare DC	[Hz]	150
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da

Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	15
Distanța reală de sesizare Sr	[mm]	15 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...12,1

Precizia / Devieri		
Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 67

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	40 x 40 x 66
Materiale		Capsula: PBT; fata activa: PEI; prindere: PPS

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben

Accesorii		
Articole livrate		Brățară de montaj: 1
		Cheie hexagonală: 1

Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Senzor inductiv

IMC2015-ARKG/0,15/PUR/US

Conectare electrică - mufa

Cablu: 0,15 m, PUR

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



Racord

