




Senzor inductiv

IN-3002-APOG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IN5186

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal închis
Distanță de comutare [mm]	2
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	40 x 12 x 26

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	15; (24 V)
Protecție la polaritate inversa	nu

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	250
Protecție la scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcina	nu

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	2
---------------------------	---



Senzor inductiv

IN-3002-APOG

Distanța reală de sesizare S_r [mm]	$2 \pm 10 \%$
Distanța de operare [mm]	0...1,6

Precizia / Devieri	
Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,85 / alama: 0,54 / Aluminiu: 0,5 / Cupru: 0,46
Histerezis [% din S_r]	3...10
Devierea punctului de comutare [% din S_r]	-10...10


Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 65

Date mecanice	
Carcasa	rectangular
Mod de instalare	montaj la același nivel
Dimensiuni [mm]	40 x 12 x 26
Materiale	PBT

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică	
Cablul: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²	

Racord	
--------	--



	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru