



Senzor inductiv

IN-2003-ARKG/UP/10M OVERP

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



- 1 Alezaj de fixare
- 2 surub filetat M3 Adancime 5,8 mm
- 3 ilustratie (exemplu)




Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP/NPN
Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare [mm]		3
Capsula		rectangular
Dimensiuni [mm]		40 x 12 x 26
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		10...55 DC
Consum de energie [mA]		15; (24 V)
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP/NPN
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]		4,6
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]		400
Frecventa de comutare DC [Hz]		1200
Protectie la scurtcircuit		da
Tipul protectiei la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina		da
Raza de detectie		
Distanță de comutare [mm]		3
Distanta reala de sesizare Sr [mm]		2 ± 10 %



Senzor inductiv

IN-2003-ARKG/UP/10M OVERP

Distanța de operare	[mm]	0...1,6
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / AluminIU: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	3...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Capsula		rectangular
Mod de instalare		montabil parțial îngropat
Dimensiuni	[mm]	40 x 12 x 26
Materiale		PBT
AlezaI de fixare		
Moment de strângere	[Nm]	< 0,5
Surub filetat		
Moment de strângere	[Nm]	< 1,2; (cand inserati alama in contact cu contrapiesa)
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
CablU: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²		
Racord		



BN = Culorile conecticii :
BU = maro
 albastru