


Senzor inductiv cu dubla actionare pentru valve

IND3004DBPKG/T2

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IN5334

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



1 Conectarea cablului



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Distanță de comutare [mm]	4
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	40 x 26 x 60

Aplicatie

Aplicatie	Pentru elemente standard cu norma de fixare conform ISO 5211 (VDI/VDE)
-----------	--

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	20; (24 V)
Protecție la polaritate inversa	nu

Iesiri

Model electric	PNP
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	1300
Protecție la scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcina	nu

IN5317



Senzor inductiv cu dubla actionare pentru valve

IND3004DBPKG/T2

Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	40 x 26 x 60
Materiale		PBT; PC
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	2 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Conector: 1 x Rd24		
Conector: 1 x M12		