




Senzor inductiv

IS-2002-FROG/0,14M/PH

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Distanță de comutare [mm]	2
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	28 x 10 x 16

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	5...36 DC
Protectie la polaritate inversa	nu

Iesiri

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis / normal inchis; (selectabil)
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	4,6
Curent sarcină minim [mA]	4
Curent de scurgere Max. [mA]	0,8
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecventa de comutare DC [Hz]	1000
Protecție la scurtcircuit	nu
Protectie suprasarcina	nu

Raza de detectie



Distanță de comutare [mm]	2
Distanța reala de sesizare Sr [mm]	2 ± 10 %
Distanța de operare [mm]	0...1,62



Senzor inductiv

IS-2002-FROG/0,14M/PH

Precizia / Devieri		
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,9 / alama: 0,8 / Aluminiiu: 0,6 / Cupru: 0,5	
Histerezis	[% din Sr]	5
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Carcasa	rectangular	
Mod de instalare	montaj la același nivel	
Dimensiuni	[mm]	28 x 10 x 16
Materiale	PBT	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Observații	Tensiune de operare "supply class 2" conform cULus	
	Moment strângere max. 0,5 Nm cu șaibă inferioară	
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablul: 0,14 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²		
Racord		



BK = Culoarele conecticii :
 WH = negru
 alb