




Senzor inductiv

ISD2002DARKG/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	2
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	28 x 16 x 40

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri


Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	3,7
Curent sarcină minim [mA]	4
Curent de scurgere Max. [mA]	0,7
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecventa de comutare DC [Hz]	1000
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da



Senzor inductiv

ISD2002DARKG/US

Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	2
Distanța reală de sesizare S_r	[mm]	$2 \pm 10 \%$
Distanța de operare	[mm]	0...1,6
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis	[% din S_r]	1...15
Devierea punctului de comutare	[% din S_r]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...60
Protectie		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	28 x 16 x 40
Materiale		PBT
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	2 x LED, galben
	Operare	2 x LED, verde
Observații		
Observații		Moment strângere max. 0,5 Nm cu șaibă inferioară
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Racord		



Conector: 1 x M12