




Senzor inductiv

ITB3001-BPOG/ 6m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IT5035

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	1
Capsula	cilindric
Dimensiuni [mm]	Ø 6,5 / L = 35

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	10; (24 V)
Protecție la polaritate inversa	nu

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecvența de comutare DC [Hz]	900
Protecție la scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcina	nu

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	1
Distanța reala de sesizare Sr [mm]	1 ± 10 %
Distanța de operare [mm]	0...0,8

Precizia / Devieri

Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare [% din Sr]	-10...10


Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
------------------------------	----------

**Senzor inductiv**

ITB3001-BPOG/ 6m

Protecție	IP 67	
Date mecanice		
Capsula	cilindric	
Mod de instalare	montaj la același nivel	
Dimensiuni [mm]	Ø 6,5 / L = 35	
Materiale	alama nichelată; PBT	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	Cleme de montaj: 1	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablul: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²		
Racord		



BN = Culoarele conecticii :
 BU = maro
 BK = albastru
 negru