


Senzor inductiv

ITB31,5-BPKG/V2A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IT5036

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	1,5
Capsula	cilindric
Dimensiuni [mm]	Ø 6,5

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	< 9,5
Protecție la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	1,8
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100
Frecvența de comutare DC [Hz]	5000
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcina	da



Senzor inductiv

ITB31,5-BPKG/V2A

Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	1,5
Distanța reală de sesizare Sr	[mm]	1,5 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...1,2
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,25
Histerezis	[% din Sr]	1...10
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Greutate	[g]	56,6
Capsula		cilindric
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	Ø 6,5
Materiale		inox(1.4305 / 303); PA 12-GF30
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate		Cleme de montaj: 1
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Senzor inductiv

ITB31,5-BPKG/V2A

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC; flexibilitate ridicată; 3 x 0,25 mm²

Racord



BN =	Culorile conecticii :
BU =	maro
BK =	albastru
	negru