


IM5070



Senzor inductiv

IMC3035ZBPKG/US-100-DPS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare [mm]		35
Carcasa		rectangular
Dimensiuni [mm]		40 x 40 x 66
Aplicatie		
Caracteristici speciale		contacte aurite
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		10...36 DC
Consum de energie [mA]		15; (24 V)
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis



Senzor inductiv

IMC3035ZBPKG/US-100-DPS

Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	100
Frecvența de comutare DC	[Hz]	100
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da

Raza de detecție

Distanță de comutare	[mm]	35
----------------------	------	----

Precizia / Devieri

Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3	
--------------------	---	--

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	0...100
Protecție		IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
---------------------------	--------------	--

Date mecanice

Carcasa	rectangular	
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat	
Dimensiuni	[mm]	40 x 40 x 66
Materiale	Capsula: PPE; fata activa: PPE; Capac conexiuni: PPS; prindere: PPS	

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Accesorii

Articole livrate	Brătară de montaj: 1	
	Cheie hexagonală: 1	

Observații

Observații	5 poziții ale suprafeței active de comutare la alegere	
Unitate de ambalare	1 buc.	

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



IM5070



Senzor inductiv

IMC3035ZBPKG/US-100-DPS

Racord

