

IM5072




Senzor inductiv

IMC4020BCPKG/US-100

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IM5123

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	complementar
Distanță de comutare [mm]	20
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	40 x 40 x 66

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	20; (24 V)
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	complementar

**Senzor inductiv**

IMC4020BCPKG/US-100

Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	250
Frecvența de comutare DC	[Hz]	100
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da

Raza de detecție

Distanță de comutare	[mm]	20
----------------------	------	----

Precizia / Devieri

Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,8 / alama: 0,4 / Aluminu: 0,4 / Cupru: 0,3
--------------------	---

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 67

Teste / certificari

Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2
---------------------------	--------------

Date mecanice

Carcasa	rectangular
Mod de instalare	montaj la același nivel
Dimensiuni [mm]	40 x 40 x 66
Materiale	PBT; fata activa: PPE; prindere: PPS

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Accesorii

Articole livrate	Brățară de montaj: 1
	Cheie hexagonală: 1

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A



IM5072

Senzor inductiv

IMC4020BCPKG/US-100



Racord

