

Senzor inductiv

IVE3015UBPKG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: IV5025

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	15
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	40 x 40 x 118

Aplicatie

Caracteristici speciale	Imun la camp electromagnetic
Imun la camp electromagnetic	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Consum de energie [mA]	20; (24 V)
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
----------------	-----



Senzor inductiv

IVE3015UBPKG

Functii de iesire		normal deschis		
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	3		
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	200		
Frecventa de comutare DC	[Hz]	10		
Protecție la scurtcircuit		da		
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri		
Protecție suprasarcina		da		
Raza de detectie				
Distanță de comutare	[mm]	15		
Distanța reala de sesizare Sr	[mm]	15 ± 10 %		
Distanța de operare	[mm]	0...12,1		
Precizia / Devieri				
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2		
Histerezis	[% din Sr]	1...15		
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10		
Condițiile mediului				
Temperatură de ambianță		[°C]		-25...70
Protecție				IP 67
Teste / certificari				
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2		
Date mecanice				
Carcasa				rectangular
Mod de instalare				montaj la același nivel
Dimensiuni		[mm]		40 x 40 x 118
Materiale				PBT
Afisaj / elemente de operare				
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben	
		Operare	1 x LED, verde	
Observații				
Observații		5 poziții ale suprafeței active de comutare la alegere Înșurubare cablu (E11270) se comandă separat		
Unitate de ambalare		1 buc.		

IV5005



Senzor inductiv

IVE3015UBPKG

Conectare electrică

terminale: ...2,5 mm²

Racord

