


Senzor inductiv

IVE3015UBPKG/US-100-DPS

Articol scos din productie

Articole alternative: IV5060

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	15
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	40 x 40 x 118

Aplicatie

Caracteristici speciale	Imun la camp electromagnetic
Imun la camp electromagnetic	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...60 DC
Consum de energie [mA]	20; (24 V)
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da



Senzor inductiv

IVE3015UBPKG/US-100-DPS

Iesiri		
Model electric	PNP	
Functii de iesire	normal deschis	
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	3	
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200	
Frecventa de comutare DC [Hz]	50	
Protecție la scurtcircuit	da	
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina	da	
Raza de detectie		
Distanță de comutare [mm]	15	
Distanța reala de sesizare Sr [mm]	15 ± 10 %	
Distanța de operare [mm]	0...12,1	
Precizia / Devieri		
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,85 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3	
Histerezis [% din Sr]	3...15	
Devierea punctului de comutare [% din Sr]	-10...10	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...70	
Protecție	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Greutate [g]	260,2	
Carcasa	rectangular	
Mod de instalare	montaj la același nivel	
Dimensiuni [mm]	40 x 40 x 118	
Materiale	PPE modificat	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Observații	5 poziții ale suprafeței active de comutare la alegere	
Unitate de ambalare	1 buc.	

Senzor inductiv

IVE3015UBPKG/US-100-DPS

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

