


IV5051



Senzor inductiv

IVE4020BCPKG/10M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	complementar
Distanță de comutare [mm]	20
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	40 x 40 x 128

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...60 DC
Consum de energie [mA]	20; (24 V)
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da



Senzor inductiv

IVE4020BCPKG/10M

Iesiri		
Model electric	PNP	
Functii de iesire	complementar	
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	3	
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200	
Frecventa de comutare DC [Hz]	150	
Protecție la scurtcircuit	da	
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri	
Protectie suprasarcina	da	
Raza de detectie		
Distanță de comutare [mm]	20	
Distanța reala de sesizare Sr [mm]	20 ± 10 %	
Distanța de operare [mm]	0...16,2	
Precizia / Devieri		
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2	
Histerezis [% din Sr]	1...15	
Devierea punctului de comutare [% din Sr]	-10...10	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...70	
Protectie	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	Clasa B
	EN 55011	
Date mecanice		
Carcasa	rectangular	
Mod de instalare	montaj la același nivel	
Dimensiuni [mm]	40 x 40 x 128	
Materiale	PBT; Etanșare: FKM	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Observații	5 poziții ale suprafeței active de comutare la alegere Înșurubare cablu (E11270) se comandă separat	
Unitate de ambalare	1 buc.	

IV5051




Senzor inductiv

IVE4020BCPKG/10M

Conectare electrică

Cablu: 10 m, cablu flexibil rezistent la uleiuri; 4 x 0,5 mm²

Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb