




Senzor inductiv

IMC2015-BRKG/UP/0.15M/PUR/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului	
Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal închis
Distanță de comutare [mm]	15
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	40 x 40 x 66
Aplicatie	
Caracteristici speciale	contacte aurite
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	10...55 DC
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da
Iesiri	
Model electric	PNP/NPN



Senzor inductiv

IMC2015-BRKG/UP/0.15M/PUR/US

Functii de iesire	normal închis	
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	4,6	
Curent sarcină minim [mA]	2	
Curent de scurgere Max. [mA]	0,8	
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	100	
Frecventa de comutare DC [Hz]	150	
Protecție la scurtcircuit	da	
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri	
Protecție suprasarcina	da	
Raza de detecție		
Distanță de comutare [mm]	15	
Distanța reala de sesizare Sr [mm]	15 ± 10 %	
Distanța de operare [mm]	0...12,1	
Precizia / Devieri		
Factor de corecție	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2	
Histerezis [% din Sr]	1...15	
Devierea punctului de comutare [% din Sr]	-10...10	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...70	
Protecție	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetă	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa	rectangular	
Mod de instalare	montaj la același nivel	
Dimensiuni [mm]	40 x 40 x 66	
Materiale	Capsula: PBT; fata activa: PEI; prindere: PPS	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	Brățară de montaj: 1	
	Cheie hexagonală: 1	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	



Senzor inductiv

IMC2015-BRKG/UP/0.15M/PUR/US

Conectare electrică - mufa

Cablu: 0,15 m, PUR

Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit



Racord

