




Senzor inductiv

INV2004DARKG/US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



- 1 Senzor 1
- 2 Senzor 2
- 3 LED OUT 1
- 4 LED OUT21



Caracteristicile produsului	
Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	2 x normal deschis
Distanță de comutare [mm]	4
Carcasa	rectangular
Dimensiuni [mm]	33 x 60 x 64
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	10...30 DC; (; conform PELV)
Clasa de protectie	III
Protectie la polaritate inversa	da
Iesiri	
Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	2 x normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	4,6



Senzor inductiv

INV2004DARKG/US

Curent sarcină minim	[mA]	4
Curent de scurgere Max.	[mA]	0,8
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	100
Frecvența de comutare DC	[Hz]	500
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protecție suprasarcină		da

Raza de detecție		
Distanță de comutare	[mm]	4
Distanța reală de sesizare Sr	[mm]	4 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...3,25

Precizia / Devieri		
Factor de corecție		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protecție		IP 67

Teste / certificări		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B

Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		nu se poate monta îngropat
Dimensiuni	[mm]	33 x 60 x 64
Materiale		Capsula: PA; Șuruburi: Oțel inox; Șaibă suport: Oțel inox

Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	2 x LED, galben

Accesorii		
Articole livrate		Saibe: 2
		Suruburi cu cap cilindric: 2 x M5 x 18

Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

IN5411





Senzor inductiv

INV2004DARKG/US

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A



Culorile conecticii :

BK = negru
BN = maro
BU = albastru
WH = alb