


Senzor inductiv

IZB20,8-AROG/V2A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Distanță de comutare [mm]	0,8
Capsula	cilindric
Dimensiuni [mm]	Ø 4 / L = 30

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Protecție la polaritate inversa	nu

Iesiri

Model electric	PNP/NPN
Functii de iesire	normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curent de scurgere Max. [mA]	1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	200
Frecvența de comutare DC [Hz]	2000
Protecție la scurtcircuit	nu
Protecție suprasarcina	nu

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	0,8
Distanța reala de sesizare S_r [mm]	$0,8 \pm 10 \%$
Distanța de operare [mm]	0...0,65

Precizia / Devieri

Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis [% din S_r]	1...15
Devierea punctului de comutare [% din S_r]	-10...10

Condițiile mediului



Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 65



Senzor inductiv

IZB20,8-AROG/V2A

Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Capsula	cilindric	
Mod de instalare	montaj la același nivel	
Dimensiuni	[mm]	Ø 4 / L = 30
Materiale	inox(1.4305 / 303); POM	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii		
Articole livrate	Cleme de montaj: 1	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablul: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²		
Racord		



BN = Culoarea conecticii :
maro
BU = albastru