
IZ5029

Senzor inductiv

IZB20,8-BROG/V2A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



CE

Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP/NPN
Functii de iesire		normal închis
Distanță de comutare	[mm]	0,8
Capsula		cilindric
Dimensiuni	[mm]	Ø 4 / L = 30
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...36 DC
Protectie la polaritate inversa		nu
Iesiri		
Model electric		PNP/NPN
Functii de iesire		normal închis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC	[V]	2,5
Curent de scurgere Max.	[mA]	1
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC	[mA]	200
Frecventa de comutare DC	[Hz]	2000
Protecție la scurtcircuit		nu
Protectie suprasarcina		nu
Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	0,8
Distanta reala de sesizare Sr	[mm]	0,8 ± 10 %
Distanta de operare	[mm]	0...0,65
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie		IP 65

IZ5029


Senzor inductiv


IZB20,8-BROG/V2A

Teste / certificari			
Ecranare electromagnetică		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Clasa B
Date mecanice			
Capsula		cilindric	
Mod de instalare		montaj la acelaşi nivel	
Dimensiuni	[mm]	Ø 4 / L = 30	
Materiale		inox(1.4305 / 303); POM	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	1 x LED, galben
Accesorii			
Articole livrate		Cleme de montaj: 1	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			

Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Racord





Culorile conecticii :

BN = maro

BU = albastru