



Senzor inductiv

IN-3002-BPKG/6M/F

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



- 1 Alezaj de fixare
2 surub filetat M3 Adancime 5,8 mm




Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare [mm]		2
Capsula		rectangular
Dimensiuni [mm]		40 x 12 x 26
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		10...36 DC
Consum de energie [mA]		15; (24 V)
Clasa de protectie		II
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]		2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]		250
Frecventa de comutare DC [Hz]		1400
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protectiei la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina		da
Raza de detectie		
Distanță de comutare [mm]		2
Distanța reala de sesizare Sr [mm]		2 ± 10 %
Distanța de operare [mm]		0...1,6



Senzor inductiv

IN-3002-BPKG/6M/F

Precizia / Devieri		
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2	
Histerezis [% din Sr]	1...15	
Devierea punctului de comutare [% din Sr]	-10...10	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80	
Protectie	IP 67	
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetică	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Capsula	rectangular	
Mod de instalare	montaj la același nivel	
Dimensiuni [mm]	40 x 12 x 26	
Materiale	PBT	
Alezaaj de fixare		
Moment de strângere [Nm]	< 0,5	
Surub filetat		
Moment de strângere [Nm]	< 1,2; (cand inserati alama in contact cu contrapiesa)	
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	
Conectare electrică		
Cablu: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Racord		



Culorile conectiei :

BN = maro

BU = albastru

BK = negru