


IN5345



Senzor inductiv cu dubla actionare pentru valve

IND3004DBPKG/US-100-DPV



1 gaura infundata Adancime 24 mm



Caracteristicile produsului

Model electric	PNP
Functii de iesire	2 x normal deschis
Distanță de comutare [mm]	4
Carcasa	rectangular

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Consum de energie [mA]	15; (36 V)
Clasa de protectie	II
Protectie la polaritate inversa	da

Iesiri

Model electric	PNP
Functii de iesire	2 x normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]	2,5
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]	250
Frecventa de comutare DC [Hz]	1200
Protecție la scurtcircuit	da
Tipul protecției la scurt-circuit	pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina	da

Raza de detectie

Distanță de comutare [mm]	4
---------------------------	---



Senzor inductiv cu dubla actionare pentru valve

IND3004DBPKG/US-100-DPV

Distanța reală de sesizare Sr [mm]	4 ± 10 %
Distanța de operare [mm]	0...3,25

Precizia / Devieri	
Factor de corectie	oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,5 / Aluminiiu: 0,4 / Cupru: 0,3
Histerezis [% din Sr]	3...15
Devierirea punctului de comutare [% din Sr]	-10...10

Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...80
Protecție	IP 67

Teste / certificari	
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2
	EN 55011 Clasa B
MTTF [ani]	1064

Date mecanice	
Greutate [g]	58,5
Carcasa	rectangular
Mod de instalare	nu se poate monta îngropat
Materiale	PC

Afisaj / elemente de operare	
Display	Stare de funcționare 2 x LED, galben

Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: inox(1.4305 / 303)



IN5345



Senzor inductiv cu dubla actionare pentru valve

IND3004DBPKG/US-100-DPV

Racord

