




Senzor inductiv

IOW2010-ARKG/UP/T/40CM PVC US

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Caracteristicile produsului		
Model electric		PNP/NPN
Functii de iesire		normal deschis
Distanță de comutare [mm]		10
Carcasa		rectangular
Dimensiuni [mm]		26 x 26 x 26
Date electrice		
Tensiune de lucru [V]		10...36 DC
Protectie la polaritate inversa		da
Iesiri		
Model electric		PNP/NPN
Functii de iesire		normal deschis
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V]		4,5
Curent sarcină minim [mA]		2
Curent de scurgere Max. [mA]		0,6
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA]		100
Frecventa de comutare DC [Hz]		50
Protecție la scurtcircuit		da
Tipul protecției la scurt-circuit		pe bază de impulsuri
Protectie suprasarcina		da



Senzor inductiv

IOW2010-ARKG/UP/T/40CM PVC US

Raza de detectie		
Distanță de comutare	[mm]	10
Distanța reală de sesizare Sr	[mm]	10 ± 10 %
Distanța de operare	[mm]	0...8,1
Precizia / Devieri		
Factor de corectie		oțel: 1 / Oțel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiiu: 0,3 / Cupru: 0,2
Histerezis	[% din Sr]	1...15
Devierea punctului de comutare	[% din Sr]	-10...10
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	0...70
Protectie		IP 65
Teste / certificari		
Ecranare electromagnetica	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Clasa B
Date mecanice		
Carcasa		rectangular
Mod de instalare		montaj la același nivel
Dimensiuni	[mm]	26 x 26 x 26
Materiale		PTFE
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, roșu
Observatii		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		
Cablul: 0,15 m, PVC		
Conector: 1 x M12; codificare: A		
		



Senzor inductiv

IOW2010-ARKG/UP/T/40CM PVC US

Racord

